

H27.10.28

パルスオキシメータ

パルスフロー新発売キャンペーン



2016年3月31日まで

見やすい有機 EL ディスプレイ、PI 値表示機能など充実機能のハイスペック機種



ライトブルー



ミントグリーン



ベリーピンク



レモンイエロー

Point 1


PI 値表示機能



測定状態が良好か否かを判断するPI 値 (灌流指数) 表示機能。より正しい SpO2 を測定するために役立ちます。

Point 2

外光ガード構造



周囲の外光からセンサーをガードし、より正確に測定します。本体の内側に配置することでデザイン性も保ちます。

Point 3

ロック機能付き電池カバー



ロック付き電池カバーを採用し、不意にカバーが外れたり、落下時のカバー破損リスクを大幅に軽減します。

Point 4

ディスプレイ 4 方向切替機能



ボタンひとつで画面表示を 4 方向に切替え。どの方向からも数値が読みやすくなります。

30% OFF

品番	色	価格(税抜)	セール価格(税抜)
7-1356-01	ライトブルー	¥19,000	¥13,300
7-1356-02	ミントグリーン		
7-1356-03	ベリーピンク		
7-1356-04	レモンイエロー		

測定方法	2 波長吸光度法	警告音機能	(%SpO2)90% 以下、(脈拍数) 50bpm 以下又は、120bpm 以上でアラーム音が鳴ります	重量	27g (電池除く)	その他	自動電源 ON/OFF 機能 脈拍波形表示機能 連続使用可能時間 最大 30 時間 水の浸入に対する保護の程度 IPX2
測定対象	成人	使用電源	単 4 形アルカリ乾電池 2 本	材質	ABS 樹脂、ポリカーボネート	保証期間	ご購入日より 1 年間
測定範囲	%SpO2 35 ~ 100% 脈拍数 30 ~ 240bpm	定格電圧	DC 3V	EMC	IEC 60601-1-2 に適合	付属品	取扱説明書 (兼保証書)、テスト用電池 2 本 ストラップ、保護ポーチ
測定精度	%SpO2 ±3% (70 ~ 100%時) 脈拍数 ±2% または ±2bpm の大きい方	定格消費電力	0.12W	診察行為名称	経皮的動脈血酸素飽和度測定		
		外形寸法	約 58×34×30 mm	医療機器 認証番号	227AKBZX00031000		

AS ONE アズワン株式会社

navis

- 大阪本社
- 東京支店
- 横浜支店
- 名古屋支店
- 札幌営業所
- 仙台営業所
- 大宮営業所
- 西東京営業所
- 静岡営業所
- 京都営業所
- 神戸営業所
- 高松営業所
- 広島営業所
- 福岡営業所
- 沖縄営業所

ご用命は下記代理店に

〒670-0061 姫路市西今宿三丁目7番21号
姫路医師協同組合
 TEL (079) 295-3388
 FAX (079) 295-3389

製造販売元：株式会社歯愛メディカル